

# TOP阀门<sup>\* PAT</sup>

## 安全阀和背压阀

专门设计用于增强计量泵的**精准**和**安全**



## 背压阀/反虹吸和安全阀

- 超长寿命的隔膜
- 压力最高到350PSIG
- 内置空气释放和可选的仪表安装孔
- 阀体材料有PVC, CPVC, PVDF, 特富龙, PP, 316L不锈钢, 20号合金和哈氏合金C
- 7种尺寸选择(1/4" - 2" 螺纹、法兰或插孔)
- 彩色手位, 易于尺寸识别
- 可供高温阀门(300°F/149°C)

有关产品更多的信息, 敬请浏览我们的网站: [www.primaryfluid.com](http://www.primaryfluid.com)



普耐美流体系统  
有限公司

免费电话: 1-800-776-6580 E-Mail: [primary@primaryfluid.com](mailto:primary@primaryfluid.com)  
Tel (905) 333-8743 Fax (905) 333-8746 [www.primaryfluid.com](http://www.primaryfluid.com)


## 背压阀/反虹吸管和安全阀

### 描述：

此隔膜形式的背压阀/反虹吸管和安全阀具有可完全调整的压力范围(最高到350PSIG)及内置的空气释放以减少泵的启动困难之特性。阀的大小从1/4"到1/2"，8种材料可供选择。提供超长的三年质量保证。有焊接通孔、法兰或特殊螺纹连接的产品可供货。高温阀门(300°F/149°C)亦可供货。

### 订货信息

如：. Part # TVBP50-S/S-V-S



### 流量：

流量是根据在50PSIG压力条件下在室温连续流动的水测定的。



尺寸	1/4"	1/4"1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
流量 (升/分钟)	4	4	6	8	14	25	40

### 注意：

流量会随着压力的升高而增加。如果压力加倍，流量也大约会加倍。如果是脉动的流体，大约会用1/3左右的给定流量。

### 典型安装：

以下安装方式是典型的安装方式样板。请联系工程技术人员或与我们联系以取得最好的安装方式。



### 分销商：



普耐美流体系统  
有限公司

免费电话：1-800-776-6580

Tel (905) 333-8743

Fax (905) 333-8746

E-Mail: primary@primaryfluid.com

www.primaryfluid.com

